


TOSHIBA

Créer. Stocker. Explorer.



Disque dur portable **Canvio Advance Plus**

Le disque dur externe portable Canvio Advance Plus offre une solution simplifiée pour stocker et protéger vos contenus en déplacement. Il est doté d'une fonction de sauvegarde automatique, d'une protection par mot de passe, d'une connectivité USB polyvalente et d'un boîtier compact disponible en trois couleurs tendance.



L'image ne représente pas le produit réel.

TOSHIBA

Disque dur portable Canvio Advance Plus

Vos fichiers sont très précieux, et le disque dur externe portable Canvio Advance Plus vous aide à les garder en sécurité grâce au logiciel de sauvegarde automatique et de protection par mot de passe inclus⁶.

De plus, le Canvio Advance Plus comprend des câbles USB-A et USB-C[®], offrant ainsi la polyvalence nécessaire pour être compatible avec vos nouveaux et anciens appareils⁴.

Caractéristiques




Logiciel d'auto-sauvegarde⁶



Logiciel de protection par mot de passe⁶



Couleurs tendance



Finition texturée et élégante



Câbles USB-C[®] et USB-A inclus



Vitesse rapide USB 3.0⁸



Jusqu'à 4 To¹ de stockage



Accès facile à vos contenus



Compatible USB-C[®] et USB 3.2 Gen 1⁴



Garantie limitée de 3 ans³



Contenu

- Disque dur portable Canvio Advance Plus
- Câble USB Type-C® vers Micro-B
- Câble USB Type-A vers Micro-B
- Logiciel téléchargeable⁶
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée standard de 3 ans³

Exigences du système⁴

- Formaté NTFS pour Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
- Nécessite un reformatage pour macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7
- Port USB disponible

Spécifications

- Capacité¹ : jusqu'à 4 To
- Interface : USB 3.2 Gen 1
- Taux de transfert de l'interface² :
 - Jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Jusqu'à 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Dimension (mm) :
 - 2 To : 78(L) x 109(P) x 14(H) mm
 - 4 To : 78(L) x 109(P) x 19.5(H) mm

Couleurs

Miel, Vert, Blanc

Poids (g)

- 2 To : 149
- 4 To : 217.5



Numéro de pièce	Capacité ¹	Couleurs	UPC
HDTCA20XYCAB	2 To	Miel	723844002114
HDTCA20XWCAB	2 To	Blanc	723844002091
HDTCA40XGCCB	4 To	Vert	723844002107

Pour découvrir l'intégralité de notre gamme de produits de stockage DD pour les consommateurs, rendez-vous sur :

storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ Un gigaoctet (1 Go) signifie $10^9 = 1\,000\,000\,000$ octets et un téraoctet (1 To) signifie $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ octets en utilisant des puissances de 10. Un système d'exploitation informatique, cependant, indique une capacité de stockage utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = $2^{30} = 1\,073\,741\,824$ octets et 1 To = $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ octets, et présente donc une capacité de stockage inférieure. La capacité de stockage disponible (y compris des exemples de divers fichiers médias) varie en fonction de la taille des fichiers, du formatage, des paramètres, des logiciels et du système d'exploitation et d'autres facteurs.

² Cinq (5) Gbit/s est le taux de transfert maximal de l'interface selon les spécifications du bus série universel 3.0. Le taux de transfert réel variera en fonction de la configuration de votre système et d'autres facteurs.

³ La garantie limitée standard de trois (3) ans s'applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>

⁴ La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

⁵ 2,5 pouces et 3,5 pouces désignent le facteur de forme des disques durs. Ils n'indiquent pas les dimensions physiques de l'unité.

⁶ Le logiciel est disponible via téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence d'utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible avec les PC Windows uniquement.

⁷ Les images des produits peuvent différer du produit réel.

⁸ La vitesse de lecture et d'écriture peut varier en fonction du dispositif hôte, des conditions de lecture et d'écriture et de la taille du fichier.

⁹ Les spécifications, les caractéristiques, les configurations, les couleurs, les composants, le service et la disponibilité des produits sont sujets à changement sans préavis.

Windows et Microsoft sont des marques de commerce du groupe de sociétés de Microsoft

Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées du USB Implementers Forum.

Canvio et le logo Canvio sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques sont propriété de leurs porteurs respectifs.