

**TOSHIBA**

# Lleve su Vida a Todas Partes.



## Disco Duro Portátil **Canvio Advance**

El disco duro portátil Canvio Advance les permite a los creadores dedicarse a lo que mejor hacen, en cualquier lugar a donde vayan, ya que les ofrece gran capacidad de almacenamiento, acceso rápido al contenido almacenado, características para contraseñas y copia de seguridad fácil de usar<sup>6</sup> y el rendimiento confiable de eficacia comprobada que necesitan.



La imagen no representa el producto real.

# TOSHIBA

## Disco Duro Portátil Canvio Advance

Sin importar dónde y cuándo llegue la creatividad, Canvio Advance le ofrece el espacio para guardar su próximo mejor trabajo. El disco cuenta con un software de protección de contraseña y copia de seguridad fácil de usar<sup>6</sup> y viene en cuatro colores vibrantes para que su almacenamiento portátil pueda estar a la altura y destacarse, ¡al igual que usted!

### Características



**Software de Copia de Seguridad Automática<sup>6</sup>**



**Software de Protección con Contraseña<sup>6</sup>**



**Colores de moda**



**Acabado elegante y texturizado**



**Velocidad rápida USB 3.0<sup>5</sup>**



**Hasta 4TB<sup>1</sup> de Almacenamiento**



**Fácil acceso a su contenido**



**Compatible Con la Conexión USB 3.2 Gen 1**



**Garantía Limitada de 2 Años<sup>3</sup>**



### Contenidos

- Disco Duro Portátil Toshiba Canvio Advance
- Cable USB tipo A para Micro B
- Guía de inicio rápido
- Software descargable<sup>6</sup>
- Garantía limitada estándar de 2 años<sup>3</sup>

### Requisitos del Sistema<sup>4</sup>

- Formato NTFS para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
- Se debe reformatar para equipos macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7
- Puertos USB disponibles

### Especificaciones

- Capacidad<sup>1</sup>: hasta 4TB
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1
- Velocidad de transferencia de la interfaz<sup>2</sup>:
  - Hasta 5 GB/s (USB 3.0)
  - Hasta 480 MB/s (USB 2.0)
- Dimensiones (mm):
  - 1TB/2TB: 78(W) x 109(L) x 14(H) mm
  - 4TB: 78(W) x 109(L) x 19.5(H) mm

### Colores

Negro, Rojo, Blanco, Verde

### Peso (g)

- 1TB/2TB: 149
- 4TB: 217.5



| Número de pieza     | Capacidad <sup>1</sup> | Colores | UPC          |
|---------------------|------------------------|---------|--------------|
| <b>HDTCA10XK3AA</b> | 1TB                    | Negro   | 723844000677 |
| <b>HDTCA20XK3AA</b> | 2TB                    | Negro   | 723844000684 |
| <b>HDTCA40XK3CA</b> | 4TB                    | Negro   | 723844000691 |
| <b>HDTCA10XW3AA</b> | 1TB                    | Blanco  | 723844000769 |
| <b>HDTCA20XW3AA</b> | 2TB                    | Blanco  | 723844000776 |
| <b>HDTCA40XW3CA</b> | 4TB                    | Blanco  | 723844000783 |
| <b>HDTCA10XR3AA</b> | 1TB                    | Rojo    | 723844000738 |
| <b>HDTCA20XR3AA</b> | 2TB                    | Rojo    | 723844000745 |
| <b>HDTCA40XR3CA</b> | 4TB                    | Rojo    | 723844000752 |
| <b>HDTCA10XG3AA</b> | 1TB                    | Verde   | 723844000707 |
| <b>HDTCA20XG3AA</b> | 2TB                    | Verde   | 723844000714 |
| <b>HDTCA40XG3CA</b> | 4TB                    | Verde   | 723844000721 |

Para descubrir nuestra línea completa de productos de almacenamiento de unidad de disco duro (HDD) para consumidores, visite:

[storage.toshiba.com/consumer-hdd](https://storage.toshiba.com/consumer-hdd)

<sup>1</sup>Un gigabyte (1 GB) es igual a  $10^9 = 1,000,000,000$  bytes y un terabyte (1 TB) es igual a  $10^{12} = 1,000,000,000,000$  bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que  $1 \text{ GB} = 2^{30} = 1,073,741,824$  bytes y  $1 \text{ TB} = 2^{40} = 1,099,511,627,776$  bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.

<sup>2</sup> 5 Gbit/s es la tasa máxima de transferencia de interfaz según las especificaciones de Universal Serial Bus 3.0. La tasa de transferencia real variará de acuerdo con la configuración de su sistema y de otros factores.

<sup>3</sup> Se aplica una garantía limitada estándar de dos (2) años. Para obtener información sobre las condiciones en las Américas, el folleto de la garantía está precargado en el disco duro o lo puede consultar en línea en: <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

<sup>4</sup> La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.

<sup>5</sup> La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura, y el tamaño del archivo.

<sup>6</sup> El software está disponible mediante descarga gratuita, sujeta al Contrato de Licencia de Usuario Final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software sólo es compatible con PC basadas en Windows.

Las especificaciones, las características, las configuraciones, los colores, los componentes, el servicio y la disponibilidad del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

Windows y Microsoft son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.