

TOSHIBA

Simplifiez le stockage.



Disque dur portable **Canvio Basics**

Le stockage de vos photos, vidéos et données n'a jamais été aussi simple. Le disque dur portable Canvio Basics de Toshiba offre jusqu'à 4 To¹ d'espace de stockage dans un boîtier compact et élégant pour une portabilité accrue. Il suffit de le brancher pour commencer à enregistrer vos fichiers et à y accéder. Le stockage simplifié.



L'image ne représente pas le produit réel.

TOSHIBA

Disque dur portable Canvio Basics

Le Canvio Basics offre l'un des moyens les plus simples d'ajouter de l'espace de stockage à votre ordinateur grâce à son fonctionnement plug-and-play. Prêt à l'emploi avec votre ordinateur portable, aucun logiciel n'est nécessaire. Glissez-déposez intuitivement vos fichiers depuis et vers votre ordinateur portable.

Caractéristiques



Un stockage simple et complémentaire



Glissez-déposez pour enregistrer les fichiers



Design noir mat et élégant



Jusqu'à 4 To¹ de stockage



Accès facile à vos contenus



USB Plug & Play



Garantie³ limitée de 1 an



Contenu

- Disque dur portable Toshiba Canvio Basics
- Câble USB-A à Micro-B
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée standard de 1 an³

Exigences du système⁴

- Formaté NTFS pour Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
- Nécessite un reformatage pour macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7
- Port USB disponible

Spécifications

- Capacité¹ : jusqu'à 4 To
- Interface : USB 3.2 Gen 1
- Taux de transfert de l'interface² :
 - Jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Jusqu'à 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Dimension (mm) :
 - 1 To / 2 To : 78(L) x 109(P) x 14(H) mm
 - 4 To : 78(L) x 109(P) x 19,5(H) mm

Couleurs

Noir

Poids (g)

- 1 To / 2 To : 149
- 4 To : 217,5



Numéro de pièce	Capacité ¹	Couleurs	UPC
HDTB510XK3AA	1 To	Noir	723844001339
HDTB520XK3AA	2 To	Noir	723844001346
HDTB540XK3CA	4 To	Noir	723844001353

Pour découvrir l'intégralité de notre gamme de produits de stockage DD pour les consommateurs, rendez-vous sur :

storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ Un gigaoctet (1 Go) signifie $10^9 = 1\,000\,000\,000$ octets et un téraoctet (1 To) signifie $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ octets en utilisant des puissances de 10. Un système d'exploitation informatique, cependant, indique une capacité de stockage utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = $2^{30} = 1\,073\,741\,824$ octets et 1 To = $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ octets, et présente donc une capacité de stockage inférieure. La capacité de stockage disponible (y compris des exemples de divers fichiers médias) varie en fonction de la taille des fichiers, du formatage, des paramètres, des logiciels et du système d'exploitation et d'autres facteurs.

² Cinq (5) Gbit/s est le taux de transfert maximal de l'interface selon les spécifications du bus série universel 3.0. Le taux de transfert réel variera en fonction de la configuration de votre système et d'autres facteurs.

³ Une garantie limitée standard de un (1) an s'applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

⁴ La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

⁵ La vitesse de lecture et d'écriture peut varier en fonction du dispositif hôte, des conditions de lecture et d'écriture et de la taille du fichier.

Les prix, spécifications, configurations, couleurs, composants, caractéristiques et disponibilité des produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Windows et Microsoft sont des marques de commerce du groupe de sociétés de Microsoft

Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Canvio et le logo Canvio sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques sont propriété de leurs porteurs respectifs.