

TOSHIBA

Mantenha o armazenamento simples.



Disco Rígido Portátil **Canvio Basics**

Guardar fotos, vídeos e dados nunca foi tão fácil. O disco rígido portátil Canvio Basics da Toshiba oferece até 4 TB¹ de espaço de armazenamento em um invólucro compacto e elegante para maior portabilidade. Apenas conecte-o para começar a salvar e acessar seus arquivos. Isso é o armazenamento simplificado.



A imagem não representa o produto real.

TOSHIBA

Disco Rígido Portátil Canvio Basics

O Canvio Basics oferece uma das formas mais fáceis de adicionar espaço a seu computador com uma operação simples de plug-and-play. Pronto para uso em um PC e sem necessidade de instalação de software. Arraste e solte arquivos de forma intuitiva do seu laptop ou PC, ou para eles.

Recursos



**Armazenamento
Complementar Simples**



**Arraste e Solte Para
Salvar Arquivos**



**Design Preto Mate
Elegante**



**Armazenamento
de Até 4TB¹**



**Acesso fácil ao seu
conteúdo**



USB Plug & Play



**Garantia Limitada
de 1 Ano³**



Conteúdo

- Disco Rígido Portátil Canvio Basics
- Cabo USB-A para Micro-B
- Guia de início rápido
- Garantia limitada padrão de 1 ano³

Requisitos do Sistema⁴

- NTFS formatado para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
- Exige reformatação para macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7
- Porta USB disponível

Especificações

- Capacidade¹: até 4TB
- Interface: USB 3.2 Gen 1
- Taxa de transferência de interface²:
 - Até 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Até 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Dimensões (mm):
 - 1TB/2TB: 78(W) x 109(L) x 14(H) mm
 - 4TB: 78(W) x 109(L) x 19.5(H) mm

Cores

Preto

Peso (g)

- 1TB/2TB: 149
- 4TB: 217.5



Número de peça	Capacidade ¹	Cores	UPC
HDTB510XK3AA	1TB	Preto	723844001339
HDTB520XK3AA	2TB	Preto	723844001346
HDTB540XK3CA	4TB	Preto	723844001353

Para consultar nossa linha completa de armazenagem HDD, visite:

storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ Um Gigabyte (1 GB) significa $10^9 = 1.000.000.000$ bytes, e um Terabyte (1 TB) significa $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bytes, usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = $2^{30} = 1.073.741.824$ bytes e 1 TB = $2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes e, portanto, indica menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.

² 5 Gbit/s é a máxima taxa de transferência de interface de acordo com as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real varia de acordo com a configuração do sistema e outros fatores.

³ A garantia limitada padrão de um (1) ano se aplica. Para ler a garantia válida para as Américas, consulte os Termos pré-carregados na unidade de disco rígido ou disponíveis on-line em:

<https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

⁴ A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração de hardware e o sistema operacional do usuário.

⁵ A velocidade de leitura e gravação poderá variar de acordo com o dispositivo host, as condições de leitura e gravação e o tamanho do arquivo.

Os preços do produto, especificações, configurações, cores, componentes, recursos e disponibilidade estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

Windows e Microsoft são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft

Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Canvio e o logotipo da Canvio são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos.