


TOSHIBA

Prêt à stocker. Simple à utiliser.



Disque dur portable **Canvio Ready**

Le disque dur portable offre un fonctionnement USB plug & play avec une capacité de stockage allant jusqu'à 4 To¹ pour vous permettre de collecter et de stocker vos contenus préférés avec facilité et commodité.



L'image ne représente pas le produit réel.

TOSHIBA

Disque dur portable Canvio Ready

Le Canvio Ready présente un design compact et élégant, avec une finition bicolore noir mat et brillant unique, qui est à la fois élégante et facile à transporter. Ce disque portable est livré prêt à l'emploi avec votre PC sans aucun logiciel à installer. Il suffit de faire un glisser-déposer pour enregistrer vos fichiers, et vous êtes prêt à partir.

Caractéristiques



Un stockage simple et complémentaire



Glissez-déposez pour enregistrer les fichiers



Finition deux tons élégante



Jusqu'à 4 To¹ de stockage



Accès facile à vos contenus



Compatible Plug & Play USB 3.2 Gen 1



Garantie³ limitée de 1 an



Contenu

- Disque dur portable Toshiba Canvio® Ready
- Câble USB-A à Micro-B
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée standard de 1 an³

Exigences du système⁴

- Formaté en NTFS pour Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
- Doit être reformaté pour macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7
- Port USB disponible

Spécifications

- Capacité¹: Jusqu'à 4 To
- Interface : USB 3.2 Gen 1
- Taux de transfert d'interface² :
 - Jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Jusqu'à 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Taille (mm) :
 - 1 To/2 To : 78 (largeur) x 109 (longueur) x 14 (hauteur)
 - 4 To : 78 (largeur) x 109 (longueur) x 19,5 (hauteur)

Couleurs

Noir

Poids (g)

- 1 To/2 To : 149
- 4 To : 217,5



Numéro de pièce	Capacité ¹	Couleurs	UPC
HDTP310XK3AA	1 To	Noir	723844000851
HDTP320XK3AA	2 To	Noir	723844000868
HDTP340XK3CA	4 To	Noir	723844000875

Pour découvrir l'intégralité de notre gamme de produits de stockage DD pour les consommateurs, rendez-vous sur :

storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ Un gigaoctet (1 Go) signifie 10⁹ = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) signifie 10¹² = 1 000 000 000 000 octets à la puissance de 10. Un système d'exploitation d'ordinateur, cependant, indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 2³⁰ = 1 073 741 824 octets et 1 To = 2⁴⁰ = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (incluant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation et d'autres facteurs.

² 5 Gbit/s est le taux de transfert d'interface maximum selon les spécifications de l'USB 3.0. Le taux de transfert réel variera en fonction de la configuration de votre système et d'autres facteurs.

³ La garantie limitée standard de un (1) an s'applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l'adresse:

<http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

⁴ La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

Les prix, spécifications, configurations, couleurs, composants, caractéristiques et disponibilité des produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Windows et Microsoft sont des marques de commerce du groupe de sociétés de Microsoft

Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Canvio et le logo Canvio sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques sont propriété de leurs porteurs respectifs.