



TOSHIBA

Uma unidade. Muitos dispositivos.



Disco Rígido Portátil **Canvio Flex**

Talvez você tenha adquirido muitos dispositivos e deseja explorar mais no futuro. A última coisa de que você precisa é um disco rígido que não consegue acompanhar seu progresso. O disco rígido portátil Canvio Flex oferece armazenamento na sua forma mais compatível, permitindo que você armazene e acesse seus dados continuamente em um PC Windows® ou Mac® e em smartphones e tablets com USB-C® de forma intercambiável com uma solução independente e simples.



A imagem não representa o produto real.

TOSHIBA

Disco Rígido Portátil Canvio Flex

Combinando compatibilidade e portabilidade, o disco rígido Canvio Flex é a solução para armazenamento entre dispositivos projetada para seu estilo de vida adaptável. O Canvio Flex torna a transferência de arquivos mais fácil do que nunca, com até 4 TB¹ de capacidade de armazenamento para guardar seus dados com segurança. Expanda sem esforço a capacidade de armazenamento de seu smartphone transferindo o conteúdo do dispositivo para o Canvio Flex e libere espaço para capturar mais vídeos e fotos de alta resolução no seu telefone.

Recursos



Compatibilidade entre dispositivos

Compatibilidade entre dispositivos para Windows® PC, Mac®, USB-C® smartphones e tablets Dispositivos⁴.



Compatível com USB C®-Ready e USB 3.2 Gen 1

A tecnologia USB permite transferência de dados em alta velocidade sem necessidade de um cabo de alimentação CA.



Armazenamento versátil e on the go

Design portátil e leve, ideal para armazenamento em qualquer lugar.



Armazenamento de Até 4TB¹

Expanda a capacidade de armazenamento de seus dispositivos móveis.



Cabos USB-C® e USB-A incluídos

Conecte diretamente a qualquer dispositivo compatível com USB tipo A ou tipo C®.



Design elegante com acabamento prateado acetinado



Garantia Limitada de 3 Anos²



Conteúdo

- Disco Rígido Portátil Canvio Flex
- Cabo USB-C® para Micro-B
- Cabo USB-A para Micro-B
- Guia de início rápido
- Garantia limitada padrão de 3 anos²

Requisitos do Sistema⁴

- Computadores:
 - Windows® 11, Windows®10
 - macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7
- Dispositivos móveis:
 - iPad®, iPhone 15® ou mais recentes e smartphones e tablets Android™ com interface para USB-C®
- Verifique a compatibilidade do dispositivo mais recente:

https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm



- Porta USB disponível

Especificações³

- Capacidade¹: até 4TB
- Interface: USB 3.2 Gen 1
- Taxa de transferência de interface⁵:
 - Até 5 Gbit/s (USB 3.0)
 - Até 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Formato da unidade de disco: exFAT
- Dimensões (mm):
 - 1TB/2TB: 80(W) x 111(L) x 13,5(H) mm
 - 4TB: 80(W) x 111(L) x 19,5(H) mm

Cores

Prata

Peso (g)

- 1TB/2TB: 149
- 4TB: 210



Número de peça	Capacidade ¹	Cores	UPC
HDTX110XSCAA	1TB	Prata	723844000790
HDTX120XSCAA	2TB	Prata	723844000806
HDTX140XSCCA	4TB	Prata	723844000813

Para consultar nossa linha completa de armazenagem HDD, visite:

storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ Um Gigabyte (1 GB) significa $10^9 = 1.000.000.000$ bytes, e um Terabyte (1 TB) significa $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bytes, usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = $2^{30} = 1.073.741.824$ bytes e 1 TB = $2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes e, portanto, indica menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.

² A garantia limitada padrão de 3 (três) anos se aplica. Caso queira consultar os Termos válidos para as Américas, o folheto de garantia está pré-carregado na unidade de disco rígido ou pode ser visualizado on-line em: <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>

³ As especificações, recursos, configurações, cores, componentes, serviços e disponibilidade estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

⁴ A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e sistema operacional do usuário. Reformatação necessária para usar com Apple Time Machine. Favor verificar a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão revisando os manuais do usuário aplicáveis para tal dispositivo. As informações mais recentes podem ser vistas online em https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm

⁵ A velocidade de leitura e gravação poderá variar de acordo com o dispositivo host, as condições de leitura e gravação e o tamanho do arquivo.

⁶ 5 Gbit/s é a máxima taxa de transferência de interface de acordo com as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real varia de acordo com a configuração do sistema e outros fatores.

Windows e Microsoft são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft

Mac, macOS, iPad, iPad Pro, e iPhone 15 são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Android e o logotipo Android são marcas registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas da USB Implementers Forum.

Canvio e o logotipo da Canvio são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos.