
TOSHIBA

Prêt à stocker. Simple à utiliser.



Disque dur portable
Canvio Ready

Que vous souhaitiez sauvegarder des photos de famille, des projets scolaires ou des fichiers professionnels, le Toshiba Canvio Ready est conçu pour faciliter l'ajout d'espace de stockage. Avec une capacité allant jusqu'à 4 To[1] et une connectivité USB 3.2 Gen 1, il offre une solution de stockage simple et fiable, où que vous alliez.



L'image ne représente pas le produit réel.

TOSHIBA

Disque dur portable
Canvio Ready

Le Canvio Ready arbore un design facile à prendre en main et un fini résistant aux empreintes digitales, conçus pour une utilisation nomade. Ce disque portable est prêt à l'emploi avec votre ordinateur, sans nécessiter l'installation de logiciels. Vous n'avez qu'à glisser-déposer vos fichiers pour les sauvegarder, et le tour est joué !

Conçu dans le respect de l'environnement, le Canvio Ready intègre au moins 65 % de matériaux recyclés dans le boîtier supérieur du disque et dans son emballage extérieur, offrant ainsi une solution plus durable pour ranger ce qui compte pour vous.

Caractéristiques

- **Libère de l'espace de stockage sur votre ordinateur**
- **Simplicité « Plug & Play »**
- **Meilleur pour l'environnement***
- **Stockage simple par glisser-déposer**
- **Conception facile à prendre en main**
- **Finition résistante aux traces de doigts**
- **Jusqu'à 4 To[1] de stockage**
- **Garantie[3] limitée de 1 an**



Contient au moins 65 % de matériaux recyclés dans le boîtier du disque et l'emballage extérieur.

TOSHIBA | Disque dur portable Canvio Ready

Contenu

- Disque dur portable Toshiba Canvio® Ready
- Câble USB 3.2 Gen 1 (USB-A vers Micro-B)
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée standard de 1 an[3]

Exigences du système[4]

- Formaté en NTFS pour Microsoft® Windows® 11
- Doit être reformaté pour macOS® v26.4 / v15.7.5 / v14.8.5
- Port USB disponible (USB 3.2 Gen 1 recommandé)

Spécifications

- Capacité[1]: Jusqu'à 4 To
- Interface: USB 3.2 Gen 1 (rétrocompatibilité avec l'USB 2.0)
- Taux de transfert d'interface[2]:
  - Jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0)
- Type de câble : USB-A vers Micro-B
- Taille (mm):
  - 1 To/2 To: 78 (largeur) x 109 (longueur) x 14 (hauteur)
  - 4 To : 78 (largeur) x 109 (longueur) x 19,5 (hauteur)

Couleurs

Noir

Poids (g)

- 1 To: 124
- 2 To: 147
- 4 To: 206



Numéro de pièce	Capacité[1]	Couleurs	UPC
HDTP410XK3AA	1 To	Noir	723844003265
HDTP420XK3AA	2 To	Noir	723844003272
HDTP440XK3CA	4 To	Noir	7238440003289

Pour découvrir l'intégralité de notre gamme de produits de stockage DD pour les consommateurs, rendez-vous sur :

storage.toshiba.com/consumer-hdd

[1] Un gigaoctet (1 Go) signifie 10^9= 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) signifie 10^{12} = 1 000 000 000 000 octets à la puissance de 10. Un système d'exploitation d'ordinateur, cependant, indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 2^{30} = 1 073 741 824 octets et 1 To = 2^{40} = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (incluant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation et d'autres facteurs.
[2] 5 Gbit/s est le taux de transfert d'interface maximum selon les spécifications de l'USB 3.0. Le taux de transfert réel variera en fonction de la configuration de votre système et d'autres facteurs
[3] La garantie limitée standard de un (1) an s'applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l'adresse: http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
[4] La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
[5] Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon l'appareil hôte, les conditions de lecture et d'écriture ainsi que la taille du fichier.

Les prix, spécifications, configurations, couleurs, composants, caractéristiques et disponibilité des produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Microsoft et Windows sont des marques de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.
macOS est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays et régions.
Canvio et le logo Canvio sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques sont propriété de leurs porteurs respectifs.

© 2026 Toshiba America Electronic Components, Inc.
Tous droits réservés.

2026.09.17-2849-R5.1