
TOSHIBA

Listo Para Almacenar. Simple de Usar.



Disco Duro Portátil
Canvio Ready

Ya sea que estés guardando fotos familiares, proyectos escolares o archivos de trabajo, el Toshiba Canvio Ready está diseñado para que el almacenamiento adicional sea superfácil. Con una capacidad de hasta 4 TB[1] y conectividad USB 3.2 Gen 1, está hecho para un almacenamiento simple y confiable a donde quiera que vayas.



La imagen no representa el producto real.

TOSHIBA

Disco Duro Portátil
Canvio Ready

El Canvio Ready presenta un diseño fácil de sujetar y un acabado resistente a las huellas, pensado para un estilo de vida dinámico. Esta unidad portátil está lista para usarse con su PC sin necesidad de instalar software; basta con arrastrar y soltar los archivos para guardarlos, ¡y listo!

Fabricado con un enfoque respetuoso con el medio ambiente, el Canvio Ready incorpora al menos un 65 % de materiales reciclados en la carcasa superior y en el embalaje exterior, ofreciendo así una forma más sostenible de almacenar lo que más le importa.

Características

- **Libera espacio en tu PC**
- **Simplicidad «Plug & Play»**
- **Mejor para el medio ambiente***
- **Almacenamiento fácil de arrastrar y soltar**
- **Diseño de fácil agarre**
- **Acabado antimanchas**
- **Hasta 4TB[1] de Almacenamiento**
- **Garantía Limitada de 1 Año[3]**



*Incluye un mínimo de 65 % de material reciclado en la carcasa superior y el embalaje exterior.

TOSHIBA | Disco Duro Portátil Canvio Ready

Contenidos

- Disco Duro Portátil Canvio Ready
- Cable USB 3.2 Gen 1 (USB-A a Micro-B)
- Guía de inicio rápido
- Garantía limitada estándar de 1 año[3]

Requisitos del Sistema[4]

- Formato NTFS para Microsoft® Windows® 11
- Se debe reformatear para equipos macOS® v26.4 / v15.7.5 / v14.8.5
- Puerto USB disponible
  (Se recomienda USB 3.2 Gen 1)

Especificaciones

- Capacidad[1]: hasta 4TB
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1
  (retrocompatibilidad con USB 2.0)
- Velocidad de transferencia de la interfaz[2]:
  - Hasta 5 GB/s (USB 3.0)
- Tipo de cable: USB-A a Micro-B
- Dimensiones (mm):
  - 1TB/2TB: 78(W) x 109(L) x 14(H)
  - 4TB: 78(W) x 109(L) x 19.5(H)

Colores

Negro

Peso (g)

- 1TB: 124
- 2TB: 147
- 4TB: 206



Número de pieza	Capacidad[1]	Colores	UPC
HDTP410XK3AA	1TB	Negro	723844003265
HDTP420XK3AA	2TB	Negro	723844003272
HDTP440XK3CA	4TB	Negro	7238440003289

Para descubrir nuestra línea completa de productos de almacenamiento de unidad de disco duro (HDD) para consumidores, visite:

storage.toshiba.com/consumer-hdd

[1] Un gigabyte (1 GB) es igual a 10^9 = 1,000,000,000 bytes y un terabyte (1 TB) es igual a 10^{12} = 1,000,000,000,000 bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que 1 GB = 2^{30} = 1,073,741,824 bytes y 1 TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776 bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.
[2] 5 Gbit/s es la tasa máxima de transferencia de interfaz según las especificaciones de Universal Serial Bus 3.0. La tasa de transferencia real variará de acuerdo con la configuración de su sistema y de otros factores.
[3] Se aplica una garantía limitada estándar de un (1) año. Para obtener información sobre la garantía en las Américas, lea las condiciones precargadas en el disco duro o consulte en línea en: https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
[4] La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.
[5] La velocidad de lectura y escritura depende del dispositivo conectado, las condiciones de uso y el tamaño del archivo.

Los precios, las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes, las características y la disponibilidad del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.
macOS es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2026 Toshiba America Electronic Components, Inc.
Todos los derechos reservados.

2026.09.17-2849-R5.1