


TOSHIBA

Una unidad. Muchos dispositivos.



Disco Duro Portátil **Canvio Flex**

Es posible que haya recopilado muchos dispositivos y desee explorar más en el futuro. Lo último que necesita es un disco duro que no pueda seguir el ritmo de su progreso. El disco duro portátil Canvio Flex ofrece almacenamiento en su forma más compatible, lo que le permite almacenar y acceder sin problemas a sus datos en PC con Windows®, Mac®, teléfonos inteligentes con USB-C® y tabletas⁴ de manera intercambiable con una solución integral sencilla.



La imagen no representa el producto real.

TOSHIBA

Disco Duro Portátil Canvio Flex

Al combinar compatibilidad y portabilidad, el disco duro portátil Canvio Flex es la solución de almacenamiento entre dispositivos diseñada para su estilo de vida adaptable. Canvio Flex hace que transferir sus archivos sea más fácil que nunca, con hasta 4 TB¹ de capacidad de almacenamiento para guardar sus datos de forma segura. Amplíe sin esfuerzo la capacidad de almacenamiento de su teléfono inteligente transfiriendo el contenido de su teléfono al Canvio Flex y liberando espacio para capturar más videos y fotos de alta resolución en su teléfono inteligente.

Características



Compatibilidad entre dispositivos

Compatibilidad entre dispositivos para Windows® PC, Mac®, USB-C® teléfonos inteligentes y Tabletas dispositivos⁴



Compatible con USB C® y USB 3.2 Gen 1

La tecnología USB permite la transferencia de datos a alta velocidad sin necesidad de un cable de alimentación de CA externo.



Almacenamiento versátil sobre la marcha

Diseño portátil y ligero, ideal para guardar y transportar fácilmente.



Hasta 4TB¹ de Almacenamiento

Amplíe la capacidad de almacenamiento de sus dispositivos móviles.



Cables USB-C® y USB-A incluidos


Se conecta directamente a cualquier dispositivo USB tipo A o tipo C® compatible.



Diseño elegante con Acabado en Plata Satinada



Garantía Limitada de 3 Años²



Contenidos

- Disco Duro Portátil Toshiba Canvio Flex
- Cable USB-C® a Micro-B
- Cable USB-A a Micro-B
- Guía de inicio rápido
- Garantía limitada estándar de 3 años²

Requisitos del Sistema⁴

- Computadoras:
 - Windows® 11, Windows®10
 - macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7
- Dispositivos móviles:
 - Dispositivos iPad®, iPhone 15® o posteriores, teléfonos inteligentes y tabletas Android™ con interfaz USB-C®.
- Compruebe la compatibilidad de dispositivos más reciente:

https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm



- Puertos USB disponibles

Especificaciones³

- Capacidad¹: hasta 4TB
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1
- Velocidad de transferencia de la interfaz⁶:
 - Hasta 5 GB/s (USB 3.0)
 - Hasta 480 MB/s (USB 2.0)
- Formato de la unidad: exFAT
- Dimensiones (mm):
 - 1TB/2TB: 80(W) x 111(L) x 13,5(H) mm
 - 4TB: 80(W) x 111(L) x 19,5(H) mm

Colores

Plata

Peso (g)

- 1TB/2TB: 149
- 4TB: 210



Número de pieza	Capacidad ¹	Colores	UPC
HDTX110XSCAA	1TB	Plata	723844000790
HDTX120XSCAA	2TB	Plata	723844000806
HDTX140XSCCA	4TB	Plata	723844000813

Para descubrir nuestra línea completa de productos de almacenamiento de unidad de disco duro (HDD) para consumidores, visite:

storage.toshiba.com/consumer-hdd

¹ Un gigabyte (1 GB) es igual a $10^9 = 1,000,000,000$ bytes y un terabyte (1 TB) es igual a $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que $1 \text{ GB} = 2^{30} = 1,073,741,824$ bytes y $1 \text{ TB} = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.

² Se aplica una garantía limitada estándar de tres (3) años. Para obtener información sobre las condiciones en las Américas, el folleto de la garantía está precargado en el disco duro o lo puede consultar en línea en: <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

³ Las especificaciones, las características, las configuraciones, los colores, los componentes, el servicio y la disponibilidad del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

⁴ La compatibilidad puede variar en función de la configuración de hardware y el sistema operativo del usuario. Se requiere reformatear para su uso con Apple Time Machine. Compruebe la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión revisando los manuales de usuario aplicables para dicho dispositivo. La información más reciente se puede ver en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm

⁵ La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura, y el tamaño del archivo.

⁶ 5 Gbit/s es la tasa máxima de transferencia de interfaz según las especificaciones de Universal Serial Bus 3.0. La tasa de transferencia real variará de acuerdo con la configuración de su sistema y de otros factores.

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

Mac, macOS, iPad, iPad Pro, y iPhone 15 son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

El logotipo de Android y Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.